


Karos polc, kétoldalas, Mélység 2×600 mm, Polc szélessége: 5000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991718 5000
GTIN	2050001760692
Árucikk kategória	97K

Leírás**Kivitel:**

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtaekarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc szélessége	5000 mm
-----------------	---------

Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Szintek száma	10
Karok száma, mindkét oldalon	40
Felépítmény mérete	5064 mm
Polcmezők száma	4
Polcállványok száma	5
Polcmagasság	2500 mm
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 2×600 mm
Mélység mindkét oldalon	600 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	4000 kg
Termék fajtája	Karos polc