

Garant**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967100 140
GTIN	4045197694171
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Párbeszédablak szöveg:

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Műszaki leírás

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly	19 kg
Befogási tartomány	200 mm
Befogási mélység	95 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1 – 2.3/4 coll
Pofaszélesség	140 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 140 mm	967150 140
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 140 mm	967565 140
Forgólap külön Satu méret 140	967140 140
Satu alátétlap	967330
Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 140	967520 140