


Karos polc, egyoldalas, Mélység 500 mm, Polc szélessége: 6250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991712 6250
GTIN	2050001760500
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
------------------------------	---------

Polcállványok száma	6
Polcmezők száma	5
Felépítmény mérete	6314 mm
Szintek száma	5
Polc szélessége	6250 mm
Karok száma, egyik oldalon	24
Polcmagasság	2500 mm
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Mélység egyik oldalon	500 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlósinttel együtt	2000 kg
Termék fajtája	Karos polc