


Karos polc, kétoldalas, Mélység 2×400 mm, Polc szélessége: 6250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991716 6250
GTIN	2050001760609
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polcállványok száma	6
---------------------	---

Felépítmény mérete	6314 mm
Polc szélessége	6250 mm
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Polcmezők száma	5
Karok száma, mindkét oldalon	48
Polcmagasság	2500 mm
Szintek száma	10
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavározott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 2×400 mm
Mélység mindkét oldalon	400 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	4000 kg
Termék fajtája	Karos polc