


**Garant**

**Nagy teherbírású alappolc, 2 oszlopkerettel, Hasznos mélység 950 mm,  
Magasság: 2000mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	993020 2000
GTIN	4045197521880
Árucikk kategória	91W

**Leírás****Kivitel:**

Állványkeret C-profilból, 100 mm széles. Beakasztó lyukakkal 50 mm-es osztásban kihúzható polcok elhelyezéséhez. Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés), tetőrészsel és hátfallal (4 részes a 2000-es méretnél, 5 részes a 2500-es méretnél).

**Felhasználás:**

A 993101; 993111 sz. kihúzható polcokkal, valamint a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, 993321; 993331 sz. szárnyas ajtókkal és a 993310 – 993316 sz. elektromos redőnyökkel történő felszereléséhez.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A biztonság érdekében a polcot a talpaknál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

**Műszaki leírás**

Tetőrész teherbírás	500 kg
Magasság	2000 mm
Maximálisan felszerelhető kihúzható polc/polclap	3
Mezőterhelés (egy mező)	4000 kg
Hasznos magasság	1890 mm
Anyagvastagság	2 mm
Szekrényház belső teherbírása	4000 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 950 mm
Szélesség	1520 mm
Mélység	970 mm
Hasznos szélesség	1320 mm
Hasznos mélység	950 mm
Raklap tárolás	Keresztirányú raklap tárolás
Termék fajtája	Nagy teherbírású polc