

Párhuzamsatu LEINEN-JUNIOR, Pofaszélesség: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	967060 150
GTIN	2050002047471
Árucikk kategória	97G

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.

Hátrafelé nyílik. Kiváló minőségű szürkeöntvényből (GG 22) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.**

Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől.

Könnyen járó trapézmenetes orsó (gyorsan nyitható és zárható pofák). Edzett szorítópofák; recézett / köszörült, megfordítható és cserélhető. Nagyméretű síkmart üllőfelület. A 967070 sz. forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	280 mm
Súly	40,5 kg
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Anyag	nagy szilárdságú szürkeöntvény (GG 22)

Befogási mélység	97 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	25 - 65 mm
Pofaszélesség	150 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Forgólap satuhozLEINEN-JUNIOR Pofaszélesség 150 mm	967070 150
Tartalék pofa pár, csavarokkal, megfordítható, recézett / köszörült Pofaszélesség 150 mm	967080 150
Satu alátétlap	967330