


## Karos polc, egyoldalas, Mélység 400 mm, Polc szélessége: 1250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	991711 1250
GTIN	2050001760418
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

#### Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik. **Egyoldalas polc (alappolc):** 2 darab kétoldalas állvány, 1-1 padlószinttel és 4 karral (= 5 rakodási szint).

#### Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

#### Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Polcmezők száma	1
Polcmagasság	2500 mm
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Karok száma, egyik oldalon	8
Felépítmény mérete	1314 mm
Polcállványok száma	2
Polc szélessége	1250 mm
Szintek száma	5
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Mélység egyik oldalon	400 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	2000 kg
Termék fajtája	Karos polc