


Karos polc, kétoldalas, Mélység 2×500 mm, Polc szélessége: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991717 1250
GTIN	2050001760616
Árucikk kategória	960

Leírás**Kivitel:**

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik. **Kétoldalas polc (alappolc):** 2 darab kétoldalas állvány, 2 – 2 padlószinttel és 8 karral (= 10 rakodási szint).

Szín:

Állvány RAL 5010 enciánkék, karok RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Karok száma, mindkét oldalon	16
Polcmezők száma	1
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Polcállványok száma	2
Szintek száma	10
Felépítmény mérete	1314 mm
Polcmagasság	2500 mm
Polc szélessége	1250 mm
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 2×500 mm
Mélység mindkét oldalon	500 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	4000 kg
Termék fajtája	Karos polc