

Garant**Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967010 80
GTIN	4045197612236
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.

Hátrafelé nyíló. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).

Forgólappal, 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Műszaki leírás

Befogási tartomány	100 mm
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Pofaszélesség	80 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 80 mm	967040 80
Forgólap külön Pofaszélesség 80 mm	967020 80
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 80 mm	967045 80
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250