



## Kesztyű pár Sahara® 100, Kesztyűméret: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094413 8
GTIN	4008198710080
Árucikk kategória	04Q

### Leírás

#### Kivitel:

Sahara® 100. Pamut trikó anyagból készült kesztyű kötött szárral és 3/4 nitril bevonattal a biztonságos és kényelmes védelem érdekében olajos és nedves alkatrészekkel végzett munka során. **Oeko-Tex Standard 100**, az EU 1935/2004 szerint **élelmiszerekhez használható**. Különösen alkalmas nedves vagy olajos alkatrészekkel végzett munkához, lakatos munkákhoz, kerti munkához, az építőiparban.

#### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

DMF mentes	igen
Nedves fogás	nagyon jó
Illeszkedés	jó

Tapintási érzet	mérsékelt
Bevonat anyaga	Nitril
Gyártó jelölése	Sahara 100
Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	mérsékelt
Szellőzés	mérsékelt
Kesztyűméret	8
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	13
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
elektrosztatikus tulajdonság	0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
EN 388	3111X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	240 - 260 mm
Festék	sárga
Súly	81 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

