

**Garant****Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967010 100
GTIN	4045197612243
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.**

**Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).

**Forgólappal,** 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

**Szín:**

Ezüstszürke

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	145 mm
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Pofaszélesség	100 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

**Tartozék**Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard  
Pofaszélesség 100 mm

967721 100

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250

967328 300X250

Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima  
Pofaszélesség 100 mm

967724 100

Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség  
100 mm

967729 100

Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség  
100 mm

967711 100

Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 100 mm

967040 100

Satu alátétlap

967330

Forgólap külön Pofaszélesség 100 mm

967020 100

Mágneses satupofa pár filc, sima Pofaszélesség 100 mm

967726 100

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott  
Pofaszélesség 100 mm

967722 100

Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 100 mm

967045 100

Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség  
100 mm

967723 100

Mágneses satupofa pár gumi, sima Pofaszélesség 100 mm

967727 100

Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség  
100 mm

967728 100