

Garant**Párhuzamsatu szorítókeggyellel, Pofaszélesség: 60mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	967030 60
GTIN	4045197612311
Árucikk kategória	91J

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.

Hátrafelé nyílik. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. Az edzett acélpofák köszörültek és recézett pofákra cserélhetőek (lásd a tartalék pofákat).

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	65 mm
Szorítási tartomány	0 - 53 mm
Súly	2,5 kg
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)

Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Pofaszélesség	60 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 60 mm	967045 60