

Garant**Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967010 125
GTIN	4045197612250
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:****Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.****Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).**Forgólappal,** 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Műszaki leírás

Befogási tartomány	190 mm
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Pofaszélesség	125 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967729 125
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 125 mm	967711 125
Forgólap külön Pofaszélesség 125 mm	967020 125
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 125 mm	967721 125
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 125 mm	967728 125
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967723 125
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 125 mm	967722 125
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 125 mm	967726 125
Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 125 mm	967040 125
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 125 mm	967727 125
Mágneses satupofa készlet Pofaszélesség 125 mm	967702 125
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 125 mm	967045 125
Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 125 mm	967724 125
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250