

**Garant****Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967120 100
GTIN	4045197612557
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

**Előny:**

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 cikkszám.

**Műszaki leírás**

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Pofaszélesség	100 mm

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Satu alátétlap	967330
Forgólap külön Satu méret 100	967140 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100