

## Párhuzamsatu LEINEN-JUNIOR, Pofaszélesség: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	967060 100
GTIN	2050002047457
Árucikk kategória	97G

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.**

**Hátrafelé nyílik.** Kiváló minőségű szürkeöntvényből (GG 22) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.**

Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől.

Könnyen járó trapézmenetes orsó (gyorsan nyitható és zárható pofák). Edzett szorítópofák; recézett / köszörült, megfordítható és cserélhető. Nagyméretű síkmart üllőfelület. A 967070 sz. forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

#### Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

#### Szín:

Ezüstszürke.

### Műszaki leírás

Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Súly	12 kg
Anyag	nagy szilárdságú szürkeöntvény (GG 22)
Befogási tartomány	140 mm

Befogási mélység	84 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 75 mm
Pofaszélesség	100 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Magasságállító a 967060 sz. LEINEN-Junior satuhoz Alkalmazható satu mérethez 100	967510 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Forgólap satuhozLEINEN-JUNIOR Pofaszélesség 100 mm	967070 100
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Tartalék pofa pár, csavarokkal, megfordítható, recézett / köszörült Pofaszélesség 100 mm	967080 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Satu alátétlap	967330