

Garant**Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967120 120
GTIN	4045197612564
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 cikkszám.

Műszaki leírás

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Pofaszélesség	120 mm

Cserélhető pofák	nem
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 120 mm	967150 120
Forgólap külön Satu méret 120	967140 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Satu alátétlap	967330