


**Karos polc, kétoldalas, Mélység 2×600 mm, Polc szélessége: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	991718 1250
GTIN	2050001760661
Árucikk kategória	97K

**Leírás****Kivitel:**

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

**Tartalom:**

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerezítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik. **Kétoldalas polc (alappolc):** 2 darab kétoldalas állvány, 2 – 2 padlószinttel és 8 karral (= 10 rakodási szint).

**Szín:**

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

**Figyelem:**

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Polcmagasság	2500 mm
Felépítmény mérete	1314 mm
Polcmezők száma	1
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Polc szélessége	1250 mm
Szintek száma	10
Karok száma, mindkét oldalon	16
Polcállványok száma	2
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 2x600 mm
Mélység mindkét oldalon	600 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	4000 kg
Termék fajtája	Karos polc