


## Karos polc, egyoldalas, Mélység 400 mm, Polc szélessége: 3750mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	991711 3750
GTIN	2050001760432
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

#### Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerevítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

#### Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

#### Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

### Műszaki leírás

Szintek száma	5
Polc szélessége	3750 mm
Polcmezők száma	3
Polcmagasság	2500 mm
Karok száma, egyik oldalon	16
Felépítmény mérete	3814 mm
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Polcállványok száma	4
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Mélység egyik oldalon	400 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	2000 kg
Termék fajtája	Karos polc