

Garant**Párhuzamsatu szorítókeggyellel, Pofaszélesség: 80mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	967030 80
GTIN	4045197612328
Árucikk kategória	91J

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.

Hátrafelé nyílik. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. Az edzett acélpofák köszörültek és recézett pofákra cserélhetőek (lásd a tartalék pofákat).

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Befogási tartomány	100 mm
Súly	7 kg
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)

Szorítási tartomány	0 - 60 mm
Pofaszélesség	80 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 80 mm	967040 80
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 80 mm	967045 80
Satu alátétlap	967330