

Garant**Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967110 120
GTIN	4045197694195
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető. Felületedzett szorító pofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

Párbeszédablak szöveg:

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	150 mm
Befogási mélység	80 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly	11 kg
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1 – 2.1/2 coll
Pofaszélesség	120 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Forgólap külön Satu méret 120	967140 120
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 120 mm	967150 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár csavarokkal satuhoz Pofaszélesség 120 mm	967145 120
Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967520 120