

**Garant****Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967100 100
GTIN	4045197694157
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

**Párbeszédablak szöveg:**

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

**Előny:**

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

**Tartalom:**

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási mélység	65 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	6 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Befogási tartomány	90 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	3/4 – 1.3/4 coll
Pofaszélesség	100 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 100	967520 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 100 mm	967565 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Forgólap külön Satu méret 100	967140 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100

Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100