

Párhuzamsatu LEINEN-JUNIOR, Pofaszélesség: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	967060 125
GTIN	2050002047464
Árucikk kategória	97G

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.

Hátrafelé nyílik. Kiváló minőségű szürkeöntvényből (GG 22) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.**

Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől.

Könnyen járó trapézmenetes orsó (gyorsan nyitható és zárható pofák). Edzett szorítópofák; recézett / köszörült, megfordítható és cserélhető. Nagyméretű síkmart üllőfelület. A 967070 sz. forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Műszaki leírás

Befogási mélység	88 mm
Anyag	nagy szilárdságú szürkeöntvény (GG 22)
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Súly	24 kg

Befogási tartomány	180 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	16 - 68 mm
Pofaszélesség	125 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 125 mm	967721 125
Magasságállító a 967060 sz. LEINEN-Junior satuhoz Alkalmazható satu mérethez 125	967510 125
Forgólap satuhozLEINEN-JUNIOR Pofaszélesség 125 mm	967070 125
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967729 125
Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 125 mm	967724 125
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 125 mm	967711 125
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 125 mm	967722 125
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 125 mm	967727 125
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 125 mm	967726 125
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967723 125
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 125 mm	967728 125
Tartalék pofa pár, csavarokkal, megfordítható, recézett / köszörült Pofaszélesség 125 mm	967080 125
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa készlet Pofaszélesség 125 mm	967702 125