

Garant**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967100 120
GTIN	4045197694164
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Párbeszédablak szöveg:

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Műszaki leírás

Súly	11 kg
Befogási mélység	80 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Befogási tartomány	150 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1 – 2.1/2 coll
Pofaszélesség	120 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 120	967520 120
Billentő és magasságállító satuval Satu pofaszélessége 120 mm	967565 120
Satu alátétlap	967330
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 120 mm	967150 120
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Forgólap külön Satu méret 120	967140 120