

Garant

Nagy teherbírású alappolc, 2 oszlopkerettel, Hasznos mélység 1350 mm, Magasság: 2500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	993000 2500
GTIN	4045197521859
Árucikk kategória	91W

Leírás

Kivitel:

Állványkeret C-profilból, 100 mm széles. Beasztó lyukakkal 50 mm-es osztásban kihúzható polcok elhelyezéséhez. Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés), tetőrésszel és hátfallal (4 részes a 2000-es méretnél, 5 részes a 2500-es méretnél).

Felhasználás:

A 993101; 993111 sz. kihúzható polcokkal, valamint a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, 993321; 993331 sz. szárnyas ajtókkal és a 993310 – 993316 sz. elektromos redőnyökkel történő felszereléséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A biztonság érdekében a polcot a talpagnál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Mezőterhelés (egy mező)	4000 kg
Hasznos magasság	2390 mm
Maximálisan felszerelhető kihúzható polc/polclap	4
Magasság	2500 mm
Tetőrész teherbírás	500 kg
Anyagvastagság	2 mm
Szekrényház belső teherbírása	4000 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 1350 mm
Szélesség	1120 mm
Mélység	1370 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Hasznos mélység	1350 mm
Raklap tárolás	Hosszanti raklap tárolás
Termék fajtája	Nagy teherbírású polc