

Garant**Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967110 160
GTIN	4045197694218
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett állófelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető. Felületedzett szorító pofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

Párbeszédablak szöveg:

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Műszaki leírás

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	27 kg
Befogási mélység	110 mm
Befogási tartomány	220 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1 – 3.1/2 coll
Pofaszélesség	160 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 160	967520 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 160 mm	967150 160
Forgólap külön Satu méret 160	967140 160
Tartalék pofa pár csavarokkal satuhoz Pofaszélesség 160 mm	967145 160
Satu alátétlap	967330