


Karos polc, egyoldalas, Mélység 500 mm, Polc szélessége: 2500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991712 2500
GTIN	2050001760470
Árucikk kategória	97K

Leírás**Kivitel:**

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerevítővel, valamint a padlórögzéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Polc szélessége	2500 mm
Felépítmény mérete	2564 mm
Polcmezők száma	2
Szintek száma	5
Polcmagasság	2500 mm
Polcállványok száma	3
Karok száma, egyik oldalon	12
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Mélység egyik oldalon	500 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt	2000 kg
Termék fajtája	Karos polc