



## Kesztyű pár KryTech 579, Kesztyűméret: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094465 10
GTIN	3245425791202
Árucikk kategória	06D

### Leírás

**Kivitel:**

KryTech 579. Nagyon finom munkavégzéshez kis mértékben szennyezett és száraz munkakörnyezetben. Jó kézügyesség és tapintási érzék. **Jól szellőző és izzadságfelszívó anyag.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Illeszkedés	jó
EN 388 kopásállóság	4
Nedves fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó

Bevonat anyaga	PU
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Kesztyűméret	10
Hővédelem	nem alkalmas
DMF mentes	nem
Szellőzés	jó
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
Szilikonmentes	igen
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Olajos fogás	mérsékelt
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	96
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4342B
Hordozóanyag	PEHD
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fehér
Súly	25 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű