



Kesztyű pár Sahara® 100, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094413 9
GTIN	4008198710097
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

Sahara® 100. Pamut trikó anyagból készült kesztyű kötött szárral és 3/4 nitril bevonattal a biztonságos és kényelmes védelem érdekében olajos és nedves alkatrészekkel végzett munka során. **Oeko-Tex Standard 100**, az EU 1935/2004 szerint **élelmiszerekhez használható**. Különösen alkalmas nedves vagy olajos alkatrészekkel végzett munkához, lakatos munkákhoz, kerti munkához, az építőiparban.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Olajos fogás	mérsékelt
Nedves fogás	nagyon jó

DMF mentes	igen
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	mérsékelt
Illeszkedés	jó
Tapintási érzet	mérsékelt
Gyártó jelölése	Sahara 100
Bevonat anyaga	Nitril
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	13
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
elektrosztatikus tulajdonság	0,9 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
EN 388	3111X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	240 - 260 mm
Festék	sárga
Súly	81 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

