

**Garant**

**Redőny alappolchoz, Hasznos mélység 1350 mm, Polc magassághoz: 2000mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	993310 2000
GTIN	4045197611772
Árucikk kategória	91W

**Leírás****Kivitel:**

Elektromos előre szerelt redőny. Extrudált alumínium vezetősínek, hengerrel alakított alumíniumból készült redőnyprofilok fényrés nélkül. Oldalsó vezetősínek kettős kefetömítéssel. Elektromos meghajtás távvezérelhető motorral és nyomaték lekapcsolással, fröccsenő víznek ellenálló 1 csatornás kézi rádiós távirányítóval. Automatikusan megáll, ha akadályba ütközik.

**Szín:**

Keret **mindig** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Beépítési magasság	2185 mm
Polc magassághoz	2000 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2430
A tartalmazott elemek száma	1
Felhasználási terület	Speciális polc

Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Terméknév attribútum	Hasznos mélység 1350 mm
Szélesség	1075 mm
Mélység	105 mm
Termék fajtája	redőnyel