

RIDGID
Peddinghaus**Párhuzamsatu „Matador“, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967170 100
GTIN	
Árucikk kategória	93R

Leírás**Kivitel:**

- **Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen.**
- **Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.**
- **A szennyeződések ellen védett orsó.**
- **Mart, felületedzett szorítópofák.**
- **Edzett, utánállítható vezető.**
- **Mérőskála a gyors előbeállításához.**
- **Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.**

Fix kivitel.**Párbeszédablak szöveg:**

max. 90 mm-ig

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Különleges tartozék:967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a **120 mm mérettől.****Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967530 sz.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
---------------	--------------

Súly	6 kg
Befogási tartomány	125 mm
Befogási mélység	65 mm
Pofaszélesség	100 mm
Sorozat	Matador Multiplus
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa pár gumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa pár filc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250