

**Garant****Párhuzamsatu forgólappal és cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967130 140
GTIN	4045197613745
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető. Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

**Előny:**

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

**Tartalom:**

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd a 967520 cikkszámmon.

**Műszaki leírás**

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél

Pofaszélesség	140 mm
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Forgólap külön Satu méret 140	967140 140
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár csavarokkal satuhoz Pofaszélesség 140 mm	967145 140
Satu alátétlap	967330
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 140 mm	967150 140