

RIDGID
Peddinghaus**Párhuzamsatu „Matador“, Pofaszélesség: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967170 120
GTIN	
Árucikk kategória	93R

Leírás**Kivitel:**

- **Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen.**
- **Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.**
- **A szennyeződések ellen védett orsó.**
- **Mart, felületedzett szorítópofák.**
- **Edzett, utánállítható vezető.**
- **Mérőskála a gyors előbeállításához.**
- **Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.**

Fix kivitel.**Párbeszédablak szöveg:**

max. 90 mm-ig

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Különleges tartozék:967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a **120 mm mérettől.****Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967530 sz.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
---------------	--------------

Befogási mélység	80 mm
Súly	10 kg
Befogási tartomány	150 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1/8 – 4 coll
Pofaszélesség	120 mm
Sorozat	Matador Multiplus
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 120 mm	967724 120
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 120 mm	967722 120
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 120 mm	967711 120
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 120 mm	967723 120