

Garant**Párhuzamsatu forgólappal és cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967130 160
GTIN	4045197613752
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Csószorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető. Felületedzett szorító pofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

Előny:

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

Tartalom:

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd a 967520 cikkszámmon.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél

Pofaszélesség	160 mm
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 160 mm	967150 160
Satu alátétlap	967330
Forgólap külön Satu méret 160	967140 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Tartalék pofa pár csavarokkal satuhoz Pofaszélesség 160 mm	967145 160