

RIDGID
Peddinghaus**Párhuzamsatu „Matador“, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|------------|
| Rendelés száma | 967170 160 |
| GTIN | |
| Árucikk kategória | 93R |

Leírás**Kivitel:**

- **Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen.**
- **Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.**
- **A szennyeződések ellen védett orsó.**
- **Mart, felületedzett szorítópofák.**
- **Edzett, utánállítható vezető.**
- **Mérőskála a gyors előbeállításához.**
- **Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.**

Fix kivitel.

Párbeszédablak szöveg:

max. 90 mm-ig

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Különleges tartozék:967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a **120 mm mérettől.****Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967530 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|--------------|
| Nyitás iránya | Előre nyílik |
|---------------|--------------|

| | |
|---|-------------------|
| Befogási tartomány | 225 mm |
| Befogási mélység | 120 mm |
| Súly | 25 kg |
| Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je | 1/8 – 6 coll |
| Pofaszélesség | 160 mm |
| Sorozat | Matador Multiplus |
| Termék fajtája | Párhuzamsatu |

Tartozék

| | |
|--|----------------|
| Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm | 967723 160 |
| Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm | 967722 160 |
| Csőszorító pofa (darab), „Matador” satuhoz Pofaszélesség 160 mm | 967210 160 |
| Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250 | 967328 300X250 |
| Acélpofa pár, sima, „Matador” satuhoz Pofaszélesség 160 mm | 967215 160 |
| Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm | 967724 160 |
| Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm | 967711 160 |
| Satu alátétlap | 967330 |