

HOLEX**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967260 175
GTIN	4045197694294
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló. Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett üllőfelület.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

Csőszorító pofák 967285 sz.

Forgólap 967280 sz., szorítókegyel 967290 sz.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967550 sz.

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási tartomány	225 mm
Súly	24 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső Ø	1 – 5 coll
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap	967330
Csőszorító pofa pár Satu méret 175	967285 175
Forgólap külön Satu méret 175	967280 175
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Magasságállító a 967260 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 175	967550 175