

**HOLEX****Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967260 100
GTIN	4045197694263
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.** Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett üllőfelület.

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Opcionális tartozék:**

Csőszorító pofák 967285 sz.

Forgólap 967280 sz., szorítókegyel 967290 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967550 sz.

**Műszaki leírás**

A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső Ø	3/8 – 2.1/2 coll
Anyag	Sülylesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási tartomány	125 mm
Súly	6 kg
Pofaszélesség	100 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

**Tartozék**

Forgólap külön Satu méret 100	967280 100
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
Csőszorító pofa pár Satu méret 100	967285 100
Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Külön szorítókegyel Satu méret 100	967290 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100