

HOLEX**Párhuzamsatu szorítókeggyellel, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967270 100
GTIN	4045197612724
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló. Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett állófelület.

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagokmunkapadra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

Csőszorító pofák 967285 sz.

Műszaki leírás

Súly	6,5 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Szorítási tartomány	18 - 75 mm
Befogási tartomány	125 mm

A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső Ø	3/8 – 2.1/2 coll
Pofaszélesség	100 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Könnnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
Mágneses satupofa párAlumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
Csőszorító pofa pár Satu méret 100	967285 100
Külön szorítókegyel Satu méret 100	967290 100
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100