

RIDGID
Peddinghaus**Párhuzamsatu „Matador“, Pofaszélesség: 180 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967170 180
GTIN	2050001780355
Árucikk kategória	93R

Leírás**Kivitel:**

- **Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen.**
- **Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.**
- **A szennyeződések ellen védett orsó.**
- **Mart, felületedzett szorítópofák.**
- **Edzett, utánállítható vezető.**
- **Mérőskála a gyors előbeállításhoz.**
- **Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.**

Fix kivitel.**Párbeszédablak szöveg:**

max. 90 mm-ig

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Különleges tartozék:967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a **120 mm mérettől.****Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967530 sz.

Befogási tartomány: 225 mm

Befogási mélység: 120 mm

Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je: 1/8 – 7 coll

Súly: 26 kg

Műszaki leírás

Befogási mélység	120 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	26 kg
Befogási tartomány	225 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1/8 – 7 coll
Pofaszélesség	180 mm
Sorozat	Matador Multiplus
Termék fajtája	Párhuzamsatu

Tartozék

Magasságállító a 967170 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 160/180	967530 160/180
Forgólap külön Satu méret 140-180	967200 140-180
Csőszorító pofa (darab), „Matador“ satuhoz Pofaszélesség 180 mm	967210 180
Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250