

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M10X181****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Rezgés: csillapított

A-méret kinyúlási hossz: 200 mm

Furat Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Külső Ø D: 35 mm

Hasznos hossz L₁: 181 mm

L₂: 7 mm

Műszaki leírás

Menet M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Hasznos hossz L ₁	181 mm
Furat Ø D ₁	10,5 mm
Külső Ø D	35 mm
L ₂	7 mm

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó