

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 50, Menet M × hossz
L1: M12X281****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Rezgés: csillapított

A-méret kinyúlási hossz: 300 mm

Furat Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 49 mm

Hasznos hossz L₁: 281 mm

L₂: 7,5 mm

Műszaki leírás

Menet M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Furat Ø D ₁	12,5 mm
Hasznos hossz L ₁	281 mm

Külső Ø D	49 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó