

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 50, Menet M × hossz L1: M16X281****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:****Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.****Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Rezgés: csillapított

A-méret kinyúlási hossz: 300 mm

Furat Ø D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Külső Ø D: 57 mm

Hasznos hossz L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Műszaki leírás**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Hasznos hossz L ₁	281 mm
Külső Ø D	57 mm
Furat Ø D ₁	17 mm
Menet M	M16×281

A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó