

**HOLEX****Párhuzamsatu szorítókeggyellel, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967270 125
GTIN	4045197612731
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.** Mart, felületedzett szorítópoák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett állófelület.

**Felhasználás:**

Munkapad munkalapjára szorítható.

**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagokmunkapadra történő rögzítéshez.

**Opcionális tartozék:**

Csőszorító poák 967285 sz.

**Műszaki leírás**

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	10,5 kg
Szorítási tartomány	18 - 75 mm
Befogási tartomány	150 mm

A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső Ø	3/8 – 3 coll
Pofaszélesség	125 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Mágneses satupofa készlet Pofaszélesség 125 mm	967702 125
Satu alátétlap	967330
Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 125 mm	967721 125
Külön szorítókegyel Satu méret 125	967290 125
Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967729 125
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 125 mm	967711 125
Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 125 mm	967722 125
Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 125 mm	967724 125
Csőszorító pofa pár Satu méret 125	967285 125
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 125 mm	967726 125
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967723 125
Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 125 mm	967728 125
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 125 mm	967727 125