



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 20LNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657215 20L
GTIN	4018754292653
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt. **Mértékegységek:** Nm.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Súly	315 g
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Maximális nyomaték	20 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	4 - 20 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	179 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	174 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	191,5 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzög befogó)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
---	------------

Tartozék

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Skálázott keret nyomatékkulcshoz Típus 1	657214 1