

Keret, S610-M18 típus, Mélység 1100 mm, Magasság: 2500 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991321 2500
GTIN	4058255037032
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

Leírás:**Felépítmény méret:****A polc teljes hossza:**

S610-M18 oszlopkerethez: Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm.

Alkalmazható :

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Szín:

RAL 5017 kékhez hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot. Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Mélység: 1100 mm

Műszaki leírás

Magasság	2500 mm
----------	---------

Keretprofil típus	S610-M18
Mélység	1100 mm
Felhasználási terület	Raklaptartó polc
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Polcláb

Tartozék

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez	991470
Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet	991480