

Keret, S610-M18 típus, Mélység 1100 mm, Magasság: 4500 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991321 4500
GTIN	4058255037070
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

Leírás:**Felépítmény méret:****A polc teljes hossza:**

S610-M18 oszlopkerethez: Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm.

Alkalmazható :

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Szín:

RAL 5017 kékhez hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot. Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Mélység: 1100 mm

Műszaki leírás

Mélység	1100 mm
---------	---------

Keretprofil típus	S610-M18
Magasság	4500 mm
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc alkotóelemek