

Kereszttartó pár LNS Duo 80×50×1,5, Kereszttartó hossza: 1350 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991361 1350
GTIN	4058255037353
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Hidegen alakított zárt profilok ráhegesztett fülekkel. Minden fül akár 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 4450 kg kereszttartó páronként.

Alkalmazható :

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Tartalom:

2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.

Szín:

RAL 2004 narancssárgához hasonló, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

További 2700 mm hosszú kereszttartókat a 991337, 991341, 991345 sz. alatt talál a főkatalógus 3. kötetében.

Kereszttartó magassága: 80 mm

Teherbírás / kereszttartó pár: 1995 kg

Műszaki leírás

Teherbírás / kereszttartó pár	1995 kg
Kereszttartó hossza	1350 mm
Kereszttartó magassága	80 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc alkotóelemek

