

**Teljes profilú lapka 55° belső jobbos, HBX820, Menetek száma / col: 1 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270817 11
GTIN	4045197982599
Árucikk kategória	22B

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	11 mm
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HBX820
Menetfajta	BSW
Menetfajta	G
Menetfajta	BSP
Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	220 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	130 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		