

**Teljes profilú lapka 55° külső jobbos, HBX820, Menetek száma / col: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270807 11
GTIN	4045197982575
Árucikk kategória	22B

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Menet / coll	11
Felhasználás módja	jobbos
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HBX820
Menetfajta	BSP
Menetfajta	BSW
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	220 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	130 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		