


**HOLEX****Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967430 160
GTIN	4045197694416
Árucikk kategória	92H

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.** Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizma vezető utánállítási lehetőséggel. Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, edzett szorító pofákkal (cserélhető).

**Tartalom:**

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

**Műszaki leírás**

Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly	27 kg
Befogási tartomány	210 mm
Befogási mélység	100 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	25 - 100 mm
Pofaszélesség	160 mm

Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Tartalék pofa pár csavarokkal a 967430 sz. satuhoz Pofaszélesség 160 mm	967440 160
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 160 mm	967722 160
Mágneses satupofa pár Alumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 160 mm	967724 160
Satu alátétlap	967330
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 160 mm	967711 160
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 160 mm	967723 160
Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 160/180	967540 160/180