

BROCKHAUS | HEUER

Párhuzamsatu „Heuer-Front“, Pofaszélesség: 180mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 967350 180 |
| GTIN | 2050002047679 |
| Árucikk kategória | 93Q |

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból kovácsolt – garantáltan törhetetlen.

Előre nyílik. Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó **kétmenetes trapézmenettel** a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűvel. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.

Megerősített állófelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.

Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácsolkozott kék, **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Befogási mélység | 100 mm |
| Nyitás iránya | Előre nyílik |
| Súly | 29 kg |
| Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél |

| | |
|---|--------------|
| Befogási tartomány | 225 mm |
| Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je | 27 - 100 mm |
| Pofaszélesség | 180 mm |
| Sorozat | Heuer Front |
| Cserélhető pofák | nem |
| Termék fajtája | Párhuzamsatu |

Tartozék

| | |
|---|----------------|
| Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250 | 967328 300X250 |
| Forgólap külön Satu méret 160/180 | 967390 160/180 |
| Magasságállító a 967350 / 7360 / 7420 / 7430 sz. satukhoz Alkalmazható satu mérethez 160/180 | 967540 160/180 |
| Satu alátétlap | 967330 |